



Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ av produkt eller komponent	Manöverdon för tryckknapp
Komponentnamn	XACB
Märkning	Omärkt
Manöver extra information	Yttre tätning
Manövrörelse	16 mm
Färg på lins	Vit
Produktkompatibilitet	XESD1191 XESD1291 XESD1181 XESD1281
Försäljning per odelbar kvantitet	10

Teknisk data

Produktens vikt	0,005 kg
-----------------	----------

Miljö

Standarder	EN 60947-5-1 CSA C22.2 IEC 60947-5-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med EN 50102

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,7 cm
Förpackning 1 bredd	2,7 cm
Förpackning 1 djup	2,7 cm
Förpackning 1 vikt	6,6 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	4,0 cm
Förpackning 2 bredd	8,0 cm
Förpackning 2 djup	10,0 cm
Förpackning 2 vikt	70,0 g
Förpackningstyp 3	S01
Number of Units in Package 3	150
Förpackning 3 höjd	15,0 cm
Förpackning 3 bredd	15,0 cm

Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	1,212 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------