



Produktdata

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktområde | Harmony XALD |
| Typ av produkt eller komponent | Tom tryckknappslåda |
| Enhetens korta namn | XALD |
| Produktdestination | För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter |
| Antal hål | 1 hål |
| Färg på kapslingens botten | Ljusgrå (RAL 7035) |
| Färg på lock | Mörkgrå (RAL 7016) |
| Material | Polykarbonat |
| Kabelingång | 1 knock-out för kabelingång, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning, clamping capacity: 12 mm |
| IP-kapslingsklass | IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|--|
| Monterings sätt | För kundmontage |
| Antal horisontella rader | 1 |
| Antal vertikala rader | 1 |
| Produktens vikt | 0,136 kg |
| Motstånd mot högtryckstvätt | 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m |
| Blockmontering | Bakre montering Frontmontage |
| Elektrisk sammansättningskod | MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1 |
| Huvudgrupp | 1 utskärning |
| Grupp av produkt | Standard grå |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Skyddsbehandling | TH |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift | -40...70 °C |
| Överspänningskategori | Klass II överensstämmer med IEC 60536 |
| NEMA kapslingsklass | NEMA 13 NEMA 4X |

| | |
|---------------|---|
| IK-skyddsgrad | IK03 överensstämmer med EN 50102 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 115 g |
| Förpackning 1 höjd | 7 cm |
| Förpackning 1 bredd | 7 cm |
| Förpackning 1 längd | 7,5 cm |
| Förpackning 2 enhetstyp | S03 |
| Förpackning 2 antal enheter | 60 |
| Förpackning 2 vikt | 7,391 kg |
| Förpackning 2 höjd | 30 cm |
| Förpackning 2 bredd | 30 cm |
| Förpackning 2 längd | 40 cm |
| Förpackning 3 enhetstyp | P06 |
| Förpackning 3 antal enheter | 480 |
| Förpackning 3 vikt | 69,404 kg |
| Förpackning 3 höjd | 77 cm |
| Förpackning 3 bredd | 80 cm |
| Förpackning 3 längd | 60 cm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information Om Livslängdsslut |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|