



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Signallampa
Enhetens korta namn	XB4
Material frontring	Kromaterad metall
Material montagehållare	Zamak
Typ av huvud	Standard
Monteringsdiameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Färg på lens	Grön
Manöver extra information	Med vanlig lens
Ljuskälla	Glöd
Lamptyp	BA 9s
Matning ljuskälla	Via integrerad transformator 1,2 VA 6 V
[Us] matningsspänning	230...240 V AC vid 50/60 Hz

Teknisk data

Höjd	47 mm
Bredd	30 mm
Djup	78 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1	(X1-X2)PL
Produktens vikt	0,152 kg
Motstånd mot högtrycksvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Anslutningar - pindar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm ² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1 Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm ² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Ui] isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmer med EN 60947-1
Signaltyp	Fast
Produktbeskrivning	Komplett produkt

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...55 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 50102

Standarder	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	UL listad CSA
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 12...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	146 g
Förpackning 1 höjd	9,2 cm
Förpackning 1 bredd	5,3 cm
Förpackning 1 längd	3,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	736 g
Förpackning 2 höjd	8,8 cm
Förpackning 2 bredd	26,5 cm
Förpackning 2 längd	3,4 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	50
Förpackning 3 vikt	7,684 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------