

XB5RFA02

Trådlös tryckknapp, Harmony XB5R, plast, set med sändare och mottagare, tryckknapp med 10 lösa trycken, mottagare med 2xC/O utgångar, 24-240 V AC/DC



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5R
Typ av produkt eller komponent	Trådlös och batterifritt paket
Enhetens korta namn	XB5R
Huvudmaterial	Plast
Frequency	2405 MHz för Sändare 2405 MHz för Mottagare
Emission class	5M00G7W
Antenntyp	Flervägs

Teknisk data

Manövertyp	Trådlös och batterifri tryckknapp Ø 22 mm monterad på fästkrage
Typ av mottagare	Programmerbar mottagare (2 reläer)
[Us] matningsspänning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Kit består av	1 sändare 1 sliding film 1 mottagare 1 fästkragar 1 diameter: 22 mm 1 tryckknapp huvuden diameter: 22 mm
Status lysdiod	1 LED Grön för kraft TILL 2 LED Grön för relä till 2 LED Grön för funktionsläge 1 LED grön och gul för mottagningsignal
Kommunikations protokoll	Zigbee överensstämmer med IEEE 802.15.4
Max effektförbrukning i W	1 mW
Antal kanaler	1
Moduleringsteknik	O-QPSK
Bandbredd	5 MHz
Antennförstärkning	0 dBi
Kundanpassningsbar	Nej
Kompatibilitetskod	XB5R

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Miljö

Produktcertifieringar	UL CCC GOST CSA C-Tick
Märkning	CE
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1
Radioavtal	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	229 g
Förpackning 1 höjd	9,3 cm
Förpackning 1 bredd	10,5 cm
Förpackning 1 längd	10,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	16
Förpackning 2 vikt	4,103 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------