



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Biometrisk switch
Specifik produktanvändning	Materialhantering Industriella maskiner
Enhetens korta namn	XB5S
Material frontring	Mörkgrå plast
Montagediameter	22 mm
Utgångstyp	PNP
Försäljning per odelbar kvantitet	1
IP-kapslingsklass	IP20 (baksida) överensstämmer med EN/IEC 60529 IP65 (framsida) överensstämmer med EN/IEC 60529
Typ av manöverdon	Fasta lägen
Information om manöverposition	2 positioner
Manöverdon profil	Fingeravtrycksläsare
Minnesanvändning	200 användare med upp till 2 fingeravtryck per användare

Teknisk data

Kapslingsmaterial	Polyamide PA66
Kabelisolationsmaterial	PvR
Driftsläge	Horisontellt läge Installation vertikal yta Installation plan yta
Funktion modul	Bistabil
Produktens vikt	0,183 kg
Märkning	CE
Lokal indikering	1 LED (grön)utgång tillstånds indikator: 1 LED (orange)administratörs registreringsläge: 1 LED (orange)operatörens registreringsläge: 1 LED (röd)fel: 1 LED (röd)ÅTERSTÄLLNING:
Kortslutningsskydd	250 mA extern säkring typ gG
[Us] matningsspänning	24 V DC
Elektrisk anslutning	M12 Kontaktdon av 0,2 m
Gränser matningsspänning	20...30 V DC
Skyddstyp	Fasfel Överlastskydd Kortslutning
Maximal switchnings ström	200 mA
[Ured] restspänning	1 V status sluten
Strömförbrukning	<= 70 mA ingen last
Maximal fördröjning first up	3 s + 0,5 ms per registrerad användare
Maximal fördröjning återhämtning	1,5 s
Maximal svarstid	1,5 s

Miljö

Produktområde	Harmony XB5S
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-5...50 °C
NEMA kapslingsklass	NEMA 12
Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produktcertifieringar	CSA UL
Vibrationsbeständighet	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	50 gn 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,159 kg
Förpackning 1 höjd	0,670 dm
Förpackning 1 bredd	0,950 dm
Förpackning 1 längd	1,840 dm

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------