



Produktdata

Produktområde	Harmony XD2
Typ av produkt eller komponent	Komplett joystick
Enhetens korta namn	XD2
Monteringsdiameter	22 mm
Material frontring	Svart metall
Försäljning per odelbar kvantitet	1

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 600 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 600 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
Information om manöverposition	Alla lägen
Kortslutningskydd	10 A rörsäkring Neozed gG (gl) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk livslängd	1000000 Cycles, AC-15 at 230 V 1000000 Cycles, AC-15 at 127 V 1000000 Cycles, DC-13 at 24 V 1000000 Cycles, DC-13 at 48 V 1000000 Cycles, DC-13 at 120 V 1000000 cycles, AC-15 at 48 V
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 61140

Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 40...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	20 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 536 IP65 överensstämmer med NF C 20-030

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	159 g
Förpackning 1 höjd	3,3 cm
Förpackning 1 bredd	4,3 cm
Förpackning 1 längd	15 cm

Offer Sustainability

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.