

Produktdata

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktområde | Harmony XDA |
| Typ av produkt eller komponent | Styrspak |
| Enhetens korta namn | XD4 |
| Material frontring | Kromaterad metall |
| Material montagehållare | Zamak |
| Montagediameter | 22 mm |
| Försäljning per odelbar kvantitet | 1 |
| Typ av manöverdon | Fasta lägen, långt vred 54 mm längd |
| Information om manöverposition | 3 lägen |
| Information om omkopplarens läge | 2 riktningar |
| Kontaktbestyckning | 1 NO |
| Kontakter drift | Långsamtbrytande |
| Anslutningar - plintar | Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN 60947-1 Screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN 60947-1 |

Teknisk data

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktens vikt | 0,116 kg |
| Motstånd mot högtrycksvävt | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Form på signalenhetens huvud | Rund |
| Steg per riktning | 1 |
| Användning kontakter | Standard |
| Positiv öppning | Without |
| Mekanisk livslängd | 1000000 cycles |
| Åtdragningsmoment | 0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1 |
| Typ av skruv | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat $\varnothing 4 \text{ mm}$ screwdriver Slotted compatible with flat $\varnothing 5.5 \text{ mm}$ screwdriver |
| Material i anslutning | Silverlegering (Ag/Ni) |
| Kortslutningskydd | 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering | 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] isolationsspänning | 600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1 |
| [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning | 6 kV överensstämmer med EN 60947-1 |
| [Ie] märkdriftström | 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.22 A at 125 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrisk livslängd | 1000000 Cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C |

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 | $\Lambda < 10\text{exp}(-6)$ vid 5 V, 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\text{exp}(-8)$ vid 17 V, 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4 |
| Produktbeskrivning | Komplett produkt |






Miljö

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsbehandling | TH |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift | -25...70 °C |
| Skyddsklass för elektrisk chock | Klass I överensstämmer med IEC 60536 |
| IP-kapslingsklass | IP66 överensstämmer med IEC 60529 |
| NEMA kapslingsklass | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK-skyddsgrad | IK03 överensstämmer med IEC 50102 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Produktcertifieringar | GL DNV BV LROS (Lloyds register of shipping) RINA CSA UL listad |
| Vibrationsbeständighet | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Chocktålighet | 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Förpackningsinformation

| | |
|---------------------|----------|
| Förpackning 1 vikt | 0,116 kg |
| Förpackning 1 höjd | 1,280 dm |
| Förpackning 1 bredd | 0,340 dm |
| Förpackning 1 längd | 0,480 dm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning |  REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation |  Ja |
| RoHS-förordning Kina |  RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning |  Produktmiljöprofil |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|