



Produktdata

Produktområde	OsiSense XG
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ	Anslutningskabel
Tillbehör / separat beteckning	M12 hon kontakt med kabel
Tillbehör / separat destination	För 24 V DC anslutning av anslutnings box
Kabellängd	10 m

Teknisk data

Produktkompatibilitet	XGSZ33ETH TCSAMT31FP
Elektrisk anslutning	1 kontaktdon hona M12 4 stift A kodning
Färg	Svart
Produktens vikt	0,52 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP67
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	343 g
Förpackning 2 vikt	3,896 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------