



## Produktdata

Produktområde	Harmony XVB Universal
Typ av produkt eller komponent	Ljusenhet
Typ av ljuspelare	Ljusenhet
Signaltyp	Blinkande
Montagediameter	70 mm
Komponentnamn	XVBC
Material	Polykarbonat
Ljuskälla	Integrerat blyxtljus, orange
Lamptyp	Blyxtljus
[Us] matningsspänning	24 V AC/DC
Blyxtenergi	5 J

## Teknisk data

Monterings sätt	Kundanpassning, upp till 5 enheter
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> med ändhylsa
[U] isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Nominell spänningsgräns	0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
Strömförbrukning	< 350 mA DC < 550 mA AC
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredd	70 mm
Höjd	157 mm
Djup	70 mm
Produktens vikt	0,295 kg

## Miljö

Produktcertifieringar	CSA C22-2 No 14 CCC GOST UL 508
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140 Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 på rörfäste XVBZ0, överensstämmer med IEC 60529 IP66 på grundenhet överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 4X (inomhus) överensstämmer med UL 508

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------