



Produktdata

Produktområde	Harmony XVB Universal
Typ av produkt eller komponent	Ljusenhet
Typ av ljuspelare	Ljusenhet
Signaltyp	Blinkande
Montagediameter	70 mm
Komponentnamn	XVBC
Material	Polykarbonat
Ljuskälla	Integrerat blyxtljus, grön
Lamptyp	Blyxtljus
[Us] matningsspänning	24 V AC/DC
Blyxtenergi	10 J

Teknisk data

Monterings sätt	Kundanpassning, upp till 5 enheter
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm ² med ändhylsa
[Ui] isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Nominell spänningsgräns	0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
Strömförbrukning	< 1300 mA AC < 850 mA DC
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredd	70 mm
Höjd	157 mm
Djup	70 mm
Nettovikt	0,305 kg

Miljö

Produktcertifieringar	UL 508 CCC CSA C22-2 No 14 GOST
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140 Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 på rörfäste XVBZ0, överensstämmer med IEC 60529 IP66 på grundenhet överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 4X (inomhus) överensstämmer med UL 508

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,317 kg
Förpackning 1 höjd	1,900 dm
Förpackning 1 bredd	0,900 dm
Förpackning 1 längd	0,900 dm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------