



Produktdata

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produktområde | Harmony XVB Universal |
| Typ av produkt eller komponent | Ljusenhet |
| Typ av ljuspelare | Ljusenhet |
| Signaltyp | Blinkande |
| Montagediameter | 70 mm |
| Komponentnamn | XVBC |
| Material | Polykarbonat |
| Ljuskälla | Integrerat blyxtljus, röd |
| Lamptyp | Blyxtljus |
| [Us] matningsspänning | 24 V AC/DC |
| Blyxtenergi | 10 J |

Teknisk data

| | |
|--|--|
| Monterings sätt | Kundanpassning, upp till 5 enheter |
| Anslutningar - plintar | Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm ² med ändhylsa |
| [Ui] isolationsspänning | 250 V överensstämmer med IEC 60947-1 |
| Nominell spänningsgräns | 0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1 |
| Strömförbrukning | < 1300 mA AC < 850 mA DC |
| [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning | 4 kV överensstämmer med IEC 60947-1 |
| Blinkfrekvens | 1 Hz |
| Bredd | 70 mm |
| Höjd | 157 mm |
| Djup | 70 mm |
| Produktens vikt | 0,305 kg |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktcertifieringar | CSA C22-2 No 14 CCC GOST UL 508 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-1 |
| Skyddsbehandling | TC |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |
| Skyddsklass för elektrisk chock | Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140 Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140 |
| IP-kapslingsklass | IP65 på rörfäste XVBZ0, överensstämmer med IEC 60529 IP66 på grundenhet överensstämmer med IEC 60529 |
| NEMA kapslingsklass | NEMA 4X (inomhus) överensstämmer med UL 508 |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|