



Produktdata

Produktområde	Harmony XVD Optimum
Typ av produkt eller komponent	Komplett miniatyrljusfyr
Fyr/indikator bk typ	Basenhet direktanslutning Ljusenhet
Signaltyp	Blinkande
Montagediameter	45 mm
Komponentnamn	XVDLS
Material	Glasfiberförstärkt polyamid: basenhet Polykarbonat: ljuselement
Ljuskälla	Integrerat blyxtljus, röd
Lamptyp	Blyxtljus
[Us] matningsspänning	24 V AC/DC

Teknisk data

Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm ² med ändhylsa
Kabelingång	1 kabelingång för Pg 7
[Ui] isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Strömförbrukning	< 145 mA DC < 90 mA AC
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Blyxtenergi	1 J
Bredd	45 mm
Höjd	104 mm
Djup	45 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Produktens vikt	0,085 kg

Miljö

Produktcertifieringar	UL[RETURN]CSA
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,700 cm
Förpackning 1 bredd	5,600 cm
Förpackning 1 djup	11,200 cm
Förpackning 1 vikt	101,900 g
Förpackningstyp 2	S01

Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	15,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	1,421 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information


Ursprungsland	CZ
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Illuminated Beacon

Dimensions



Illuminated Beacon

Panel Cut-out for Direct Fixing

