



Produktdata

Produktområde	Harmony XVD Optimum
Typ av produkt eller komponent	Komplett miniatyrljusfyr
Fyr/indikator bk typ	Basenhet direktanslutning Ljusenhet
Signaltyp	Blinkande
Monteringsdiameter	45 mm
Komponentnamn	XVDLS
Material	Glasfiberförstärkt polyamid: basenhet Polykarbonat: ljuselement
Ljuskälla	Integral flash discharge tube, clear
Lamptyp	Blixtljus
[Us] matningsspänning	24 V AC/DC

Teknisk data

Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm ² med ändhylsa
Kabelingång	1 kabelingång för Pg 7
[Ui] isolationsspänning	250 V conforming to IEC 60947-1
Strömförbrukning	< 145 mA DC < 90 mA AC
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV IEC 60947-1
Blixtenergi	1 J
Ljusintensitet	1,4 cd
Bredd	45 mm
Höjd	104 mm
Djup	45 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Produktens vikt	0,085 kg

Miljö

Produktcertifieringar	UL CSA
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	110 g
Förpackning 1 höjd	11 cm
Förpackning 1 bredd	5,6 cm
Förpackning 1 längd	5,6 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------