



### Produktdata

Produktområde	Harmony XVU
Typ av produkt eller komponent	Modulär ljuspelare
Typ av ljuspelare	LED-enhet
Monteringsdiameter	60 mm
Komponentnamn	XVU
Ljuskälla	LED, röd
Enhetsapplikation	Fordonsindustri Förpackningsmaskin Verktygsmaskiner

### Teknisk data

Signaltyp	Hög blinkande
Monterings sätt	Kundanpassning, upp till 3 enheter
Material	PC (polykarbonat) V-2 flamskyddad överensstämmer med UL 94
[Us] matningsspänning	24 V AC/DC
Maximal effektförlust i W	2,8 W
Strömförbrukning	<= 150 mA
Typ av signal	Hög blinkande
Längd	60 mm
Produktens vikt	0,085 kg

### Miljö

Produktcertifieringar	UL CSA CE EAC RCM CCC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP65
Omgivningstemperatur vid drift	-25...50 °C
Vibrationsbeständighet	2 gn

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	77,450 g
Förpackning 1 höjd	9,050 cm
Förpackning 1 bredd	9,050 cm
Förpackning 1 längd	13,400 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.