



### Produktdata

Produktområde	Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori	Kabelltillbehör
Tillbehör / separat typ	Kontaktidon
Elektrisk anslutning	Rak honkontakt M12, 4 stift
Hylsmaterial	Plast
Status LED	Utan
Kabelanslutning	Skruvplint / wire size <0,75 mm <sup>2</sup> / clamping capacity 3...6 mm

### Teknisk data

Kabelförskruvning typ	Pg 7
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Ue märkspänning	125 V AC 150 V DC
[In] märkström	3 A
Kapslingsmaterial	Plast
Minimalt isoleringsmotstånd	1000 GΩ
Kontaktresistans	8000 μOhm
Produktens vikt	0,02 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP67
Omgivningstemperatur vid drift	-40...85 °C

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	16 g
Förpackning 1 höjd	2 cm
Förpackning 1 bredd	6 cm
Förpackning 1 längd	12 cm

### Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------