



Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Allmänt ändamål

Teknisk data

Elektrisk anslutning	Elbowed female connector M8, 3 stift
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	2 PNP LED
Kabellängd	10 m
Kabeldiameter	5,2 mm
Kabel sammansättning	3 x 0.34 mm ²
Isolationsmaterial kabel	PUR
Ue märkspänning	10...30 V DC
[In] märkström	4 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd	1 GΩ
Produktens vikt	0,225 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP69K IP67 IP65
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	242 g
Förpackning 2 vikt	2,676 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------