



Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Allmänt ändamål

Teknisk data

Elektrisk anslutning	Straight female connector M12, 5 stift (medföljer jordstift)
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	Utan
Kabellängd	10 m
Kabeldiameter	5,9 mm
Kabel sammansättning	5 x 0.34 mm ²
Isolationsmaterial kabel	PUR
Ue märkspänning	60 V AC 75 V DC
[In] märkström	4 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Produktens vikt	0,52 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP65 IP67 IP69K
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
