



## Produktdata

Produktområde	Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Allmänt ändamål

## Teknisk data

Elektrisk anslutning	Rak honkontakt M12, 5 stift (medföljer jordstift)
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	Utan
Kabellängd	10 m
Kabeldiameter	5,9 mm
Kabel sammansättning	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolationsmaterial kabel	PUR
Ue märkspänning	60 V AC 75 V DC
[In] märkström	4 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd	1 GΩ
Produktens vikt	0,52 kg

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP65 IP67 IP69K
Produktcertifieringar	cULus
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	342 g
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	24,3 cm
Förpackning 1 längd	23,7 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	160
Förpackning 2 vikt	61,52 kg

Förpackning 2 höjd	77 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	60 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	10
Förpackning 3 vikt	3,801 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Dimensions




L : Length of cable

---

Connections and Schemes

---

Connectors



BU : Blue  
BN : Brown  
BK : Black  
Y/G : Yellow / Green  
BK/ Black / White  
WH :