



Produktdata

Produktområde	Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Allmänt ändamål

Teknisk data

Elektrisk anslutning	Rak honkontakt M12, 5 stift
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	Utan
Kabellängd	5 m
Kabeldiameter	5,7 mm
Kabel sammansättning	5 x 0.34 mm ²
Isolationsmaterial kabel	PUR
Ue märkspänning	250 V AC 300 V DC
[In] märkström	4 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd	1 GΩ
Produktens vikt	0,26 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP67 IP69K IP65
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	182 g
Förpackning 1 höjd	3,8 cm
Förpackning 1 bredd	17,6 cm
Förpackning 1 längd	18 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S02
Förpackning 2 antal enheter	20
Förpackning 2 vikt	4,029 kg
Förpackning 2 höjd	15 cm

Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja