



Produktdata

Produktområde	Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Applikation

Teknisk data

Elektrisk anslutning	Rak honkontakt M12, 8 stift
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Rostfritt stål 316L
Status LED	Utan
Kabellängd	10 m
Kabeldiameter	5,2 mm
Kabel sammansättning	8 x 0.25 mm ²
Isolationsmaterial kabel	PUR
Ue märkspänning	30 V AC 36 V DC
[In] märkström	2 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd	1 GΩ
Produktens vikt	0,47 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP67
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...100 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	474 g
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	24,3 cm
Förpackning 1 längd	28,9 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BAG
Förpackning 2 antal enheter	1
Förpackning 2 vikt	474 g
Förpackning 2 höjd	5 cm
Förpackning 2 bredd	24,3 cm
Förpackning 2 längd	28,9 cm

Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	6
Förpackning 3 vikt	3,181 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------