



Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Prekablerade kontakttdon
Serienamn	Allmänt ändamål

Teknisk data

Elektrisk anslutning	Elbowed female connector 1/2"20 UNF, 3 stift
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	Utan
Kabellängd	2 m
Kabeldiameter	5,2 mm
Kabel sammansättning	3 x 0.34 mm ²
Isolationsmaterial kabel	PVC
Ue märkspänning	250 V AC 300 V DC
[In] märkström	4 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd	1 GΩ
Produktens vikt	0,14 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP65 IP67
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-25...80 °C statisk
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...80 °C

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------