



Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Kabel för överkoppling

Teknisk data

Bygel kabelände 1	M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
Bygel kabelände 2	M12 hona 4 stift vinkelformad connector med skruvfäste
Kabel sammansättning	4 x 0,34 mm ²
Kabellängd	2 m
Isolationsmaterial kabel	PUR
Kabeldiameter	5,2 mm
Ue märkspänning	250 V AC 300 V DC
[In] märkström	4 A
Isolationsresistans	>= 1000 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar	5000 mOhm
Produktens vikt	0,095 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP69K IP67 IP65
Produktcertifieringar	cULus
Omgivningstemperatur vid drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...100 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,500 cm
Förpackning 1 bredd	16,000 cm
Förpackning 1 djup	16,000 cm
Förpackning 1 vikt	84,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	3,880 kg

Hållbarhetsinformation


Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Dimensions

mm
in.



L: Length of cable

Connections and Schemes

