



Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Kabel för överkoppling

Teknisk data

Bygel kabelände 1	M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
Bygel kabelände 2	M12 hona 4 stift vinkelformad connector med skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Kabel sammansättning	4 x 0.25 mm ²
Kabellängd	5 m
Isolationsmaterial kabel	PVC
Kabeldiameter	4,6 mm
Ue märkspänning	250 V AC 300 V DC
[In] märkström	3 A
Isolationsresistans	>= 1000 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar	5000 mOhm
Produktens vikt	0,23 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP67 IP65
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-25...80 °C statisk
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,194 kg
--------------------	----------

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------