



Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ av produkt eller komponent	Manöverdon för tryckknapp
Komponentnamn	XACA

Teknisk data

Märkning	Omärkt
Färg på lins	Svart
Produktkompatibilitet	XACA..
Placering (vid montage)	Framsidan av skåp
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med EN 50102
Produktens vikt	0,02 kg

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	15 g
Förpackning 1 höjd	3 cm
Förpackning 1 bredd	3 cm
Förpackning 1 längd	6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	153 g
Förpackning 2 höjd	4 cm
Förpackning 2 bredd	20 cm
Förpackning 2 längd	24 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	100
Förpackning 3 vikt	1,77 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm

Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm
