



Produktdata

Produktområde	Harmony
Typ av produkt eller komponent	Signallampa
Specifik produktanvändning	För glödlampa
Färg på lins	Klar

Teknisk data

Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Produktens vikt	0,015 kg
Kompatibilitetskod	ZA2B

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2
Skyddsbehandling	TH
Omgivningstemperatur vid drift	-25...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 conforming to EN 50102

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,0 cm
Förpackning 1 bredd	3,0 cm
Förpackning 1 djup	3,8 cm
Förpackning 1 vikt	16,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	4,0 cm
Förpackning 2 bredd	16,0 cm
Förpackning 2 djup	16,0 cm
Förpackning 2 vikt	166,0 g
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Förpackning 3 höjd	15,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm

Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	1,876 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------