

ZALVB3

LED, Harmony XALD/K, grön, för bottenmontage i tryckknappslåda XAL, skruvanslutning, 24 V AC/DC



Produktdata

Produktområde	Harmony XAL
Typ av produkt eller komponent	Lampblock
Enhetens korta namn	ZALV
Produktdestination	För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Blockmontering	Bakre montering
Försäljning per odelbar kvantitet	5
Färg på ljuskälla	Grön
[Us] matningsspänning	24 V AC/DC

Teknisk data

Monterings sätt	För kundmontage
Produktens vikt	0,015 kg
Anslutningar - plintar	Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
Typ av skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
[Ui] isolationsspänning	250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Signaltyp	Fast
Ljuskälla	Integrerad och skyddad LED
Gränser matningsspänning	19.2...30 V DC 21.6...26.4 V AC
Strömförbrukning	18 mA
Livslängd	100000 h at rated voltage and 25 °C
Motstånd strömrusning	1 kV överensstämmer med IEC 61000-5-1
Matning ljuskälla	Direkt
Lampotyp	Inbyggd LED
Elektrisk komposition kod	MR1 PR1

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	CSA UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Motstånd mot snabba transienter	2 kV conforming to IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot elektrostatisk urladdning	6 KV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk emission	Class B conforming to IEC 55011

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	10,2 g
Förpackning 1 höjd	1 cm
Förpackning 1 bredd	3,3 cm
Förpackning 1 längd	4,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	57,1 g
Förpackning 2 höjd	4,5 cm
Förpackning 2 bredd	5,5 cm
Förpackning 2 längd	5,7 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	400
Förpackning 3 vikt	4,814 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning	📄 Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------
