



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Trippeltrycke
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Svart metall
Monteringsdiameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rektangulär
Typ av manöverdon	Spring return
Manöverdon profil	2 plana - 1 central upphöjd STOP tryckknapp
Manöverdon beskrivning	Svart "pil upp" - svart "pil ner" - röd "STOP"

Teknisk data

Produktens vikt	0,056 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Färg på märkning	Svart märkning på vitt trycke Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke
Manöverdon profil	Förhöjd röd, stopp (Vit) Black flush, down arrow (white) Black flush, up arrow (white)
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	C1 för <9 kontakter använder singel block i frontmontage C2 för <9 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Class I conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP69 överensstämmer med IEC 60529 IP69K conforming to IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 conforming to IEC 50102
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV DNV GL UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	56 g
Förpackning 1 höjd	3,3 cm
Förpackning 1 bredd	4,5 cm
Förpackning 1 längd	5,3 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------