

ZB4BA73135

Trippel tryckknapp, Harmony XB4, metall, vit
"+" på grön trycke + STOP röd + vit "-" på grön
trycke



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Trippeltrycke
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rektangulär
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	2 plana - 1 central upphöjd STOP tryckknapp
Manöverdon beskrivning	Grön "+" - grön "-" -röd "STOP"

Teknisk data

Produktens vikt	0,056 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Färg på märkning	Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke Svart märkning på vitt trycke
Manöverdon profil	Förhöjd röd, stopp (Vit) Infälld grön, - (Vit) Infälld grön, + (Vit)
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	C1 för <9 kontakter använder singel block i frontmontage C2 för <9 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Class I conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP69 överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	UL listad DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL BV CSA RINA
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	56 g
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	3,3 cm
Förpackning 1 längd	5,3 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------