



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Dubbeltrycke
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Montagediameter	22 mm
Typ av huvud	Standard
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rektangulär
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	2 plana tryckknappar
Manöverdon beskrivning	Grön omarkerad - röd omarkerad

Teknisk data

Produktens vikt	0,056 kg
Motstånd mot högtrycksvätt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Färg på märkning	Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke Svart märkning på vitt trycke
Manöverdon profil	Infälld grön, omärkt Infälld röd, omärkt
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting C14 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP67 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	UL listad BV RINA GL CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping)

Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,058 kg
Förpackning 1 höjd	0,550 dm
Förpackning 1 bredd	0,330 dm
Förpackning 1 längd	0,530 dm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------