



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Manöverdon för tryckknapp
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Typ av huvud	Standard
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1

Teknisk data

Bredd	37 mm
Höjd	18,5 mm
Djup	37 mm
Produktens vikt	0,036 kg
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass I överensstämmer med IEC 61140
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Plan röd, omärkt
Manöver extra information	Vertikalt montage Horisontellt montage
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Huvudgrupp	Tuffa miljöer
Grupp av produkt	Plan omärkt
Färg	Röd
Märkning	Omärkt
Elektrisk sammansättningskod	C1 för <9 kontakter använder enkel block i frontmontering C2 för <9 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP69K IP67 IP69
NEMA kapslingsklass	Nema 4 överensstämmer med UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Motstånd mot högtryckstvätt	90 Pa vid 82,5 °C
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 62262

Standarder	CSA C22.2 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar	CE UL CSA

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------