



### Produktdata

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Produktområde                     | Harmony XB4       |
| Typ av produkt eller komponent    | Nyckelvred        |
| Enhetens korta namn               | ZB4               |
| Material frontring                | Kromaterad metall |
| Montagediameter                   | 22 mm             |
| Typ av huvud                      | Standard          |
| Försäljning per odelbar kvantitet | 1                 |
| Form på signalenhetens huvud      | Rund              |
| Manöverdon profil                 | Black key switch  |
| Information om manöverposition    | 2 lägen 90°       |
| Typ av nyckellås                  | Ronis 455         |
| Nyckelposition utdragbar          | Vänster           |

### Teknisk data

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bredd                        | 29 mm   |
| Höjd                         | 29 mm   |
| Djup                         | 72 mm   |
| Produktens vikt              | 0,098 kg  |
| Motstånd mot högtryckstvätt  | 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m   |
| Mekanisk livslängd           | 1000000 cycles  |
| Elektrisk sammansättningskod | C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting<br>C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting<br>C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting<br>C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting |
| Produktbeskrivning           | Produkt i alla delar  |

### Miljö

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Skyddsbehandling                     | TH  |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C   |
| Omgivningstemperatur vid drift       | -40...70 °C   |
| Överspänningskategori                | Class I conforming to IEC 60536                                   |
| IP-kapslingsklass                    | IP66 överensstämmer med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K        |
| NEMA kapslingsklass                  | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK-skyddsgrad                        | IK06 med täcklock för nyckelhål ZBGP överensstämmer med IEC 50102 |

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Standarder             | EN/IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>CSA C22.2  |
| Produktcertifieringar  | DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>BV<br>UL listad<br>RINA  |
| Vibrationsbeständighet | 5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6  |
| Chocktålighet          | 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 |

### Förpackningsinformation

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Förpackning 1 enhetstyp     | PCE    |
| Förpackning 1 antal enheter | 1      |
| Förpackning 1 vikt          | 103 g  |
| Förpackning 1 höjd          | 8,6 cm |
| Förpackning 1 bredd         | 5,2 cm |
| Förpackning 1 längd         | 3,3 cm |

### Hållbarhetsinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus         | Green Premium-produkt  |
| REACH-förordning          | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| EU RoHS-direktiv          | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Kvicksilverfri            | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation | <a href="#">Ja</a>   |
| RoHS-förordning Kina      | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| Miljöupplysning           | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>   |
| Cirkulationsprofil        | <a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>  |

### Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|