



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Nyckelvred
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Montagediameter	22 mm
Typ av huvud	Standard
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Fasta lägen
Manöverdon profil	Långt vred svart
Information om manöverposition	2 lägen 90°

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	38 mm
Djup	44 mm
Produktens vikt	0,04 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	C3 för <6 kontakter använder enkel block i frontmontering C4 för <6 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C5 för <5 kontakter använder enkel block i frontmontering C6 för <5 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C7 för <4 kontakter använder enkel block i frontmontering C8 för <4 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP67 överensstämmer med IEC 60529 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV RINA CSA GL UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,045 kg
Förpackning 1 höjd	0,450 dm
Förpackning 1 bredd	0,340 dm
Förpackning 1 längd	0,540 dm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------