



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Lampvred
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Typ av huvud	Standard
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring höger till vänster
Typ av trycke	Orange standardhandtag
Information om manöverposition	2 lägen 90°

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	43 mm
Produktens vikt	0,037 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Mekanisk livslängd	500000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	M3 för <4 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED M6 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED och transformator M10 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED M4 för <4 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering med inbyggd LED
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	UL listad LROS (Lloyds register of shipping) GL BV CSA RINA DNV
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	43 g
Förpackning 1 höjd	3,3 cm
Förpackning 1 bredd	4,8 cm
Förpackning 1 längd	5,2 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	215 g
Förpackning 2 höjd	4,8 cm
Förpackning 2 bredd	26,5 cm
Förpackning 2 längd	3,3 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	250
Förpackning 3 vikt	11,383 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------