



### Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Signallampa
Produktkompatibilitet	BA 9s
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rund
Färg på lins	Vit
Manöver extra information	Med räfflad lins
Miljökaraktäristik	Hög omgivande ljusmiljö

### Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	31 mm
Produktens vikt	0,027 kg
Motstånd mot högtrycksvävt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Elektrisk sammansättningskod	P3 in front mounting with BA 9s P4 in front mounting with BA 9s and transformer
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

### Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...55 °C
Överspänningskategori	Class I conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 conforming to IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	23 g
Förpackning 1 höjd	5,4 cm
Förpackning 1 bredd	3,4 cm
Förpackning 1 längd	4,4 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------