



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Signallampa
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Monteringsdiameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rund
Färg på lins	Orange
Manöver extra information	Med vanlig lins

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	30 mm
Produktens vikt	0,026 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Elektrisk sammansättningskod	P1 i frontmontage med inbyggd LED P2 i frontmontage med inbyggd LED och transformator
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	27,4 g
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	3,4 cm
Förpackning 1 längd	5,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	2400
Förpackning 2 vikt	79,812 kg
Förpackning 2 höjd	77 cm
Förpackning 2 bredd	60 cm
Förpackning 2 längd	80 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	300
Förpackning 3 vikt	8,665 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------