



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Komplett lampdon
Enhetens korta namn	ZB4
Material montagehållare	Zamak
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm ² med ändhylsa
Ljuskälla	LED
Lamptyp	BA 9s
Matning ljuskälla	Via integrerad transformator 1,2 VA 6 V
Färg på ljuskälla	Röd
[Us] matningsspänning	400 V AC vid 50/60 Hz

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	47 mm
Djup	60 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1	(X1-X2)PL
Produktens vikt	0,134 kg
Åtdragningsmoment	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Typ av skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
[Ui] isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	EN 60947-1 6 kV
Signaltyp	Fast
Blockmontering	Frontmontage
Elektrisk komposition kod	P4

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Class I conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	CSA BV GL LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	130 g
Förpackning 1 höjd	8,4 cm
Förpackning 1 bredd	5,2 cm
Förpackning 1 längd	3,2 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	658 g
Förpackning 2 höjd	8,8 cm
Förpackning 2 bredd	26,5 cm
Förpackning 2 längd	3 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	50
Förpackning 3 vikt	6,913 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------