



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Lamptrycke
Enhetens korta namn	ZB4
Produktkompatibilitet	BA 9s
Material frontring	Kromaterad metall
Typ av huvud	Standard
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Förhöjd blå, omärkt
Manöver extra information	Med vanlig lins

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	32 mm
Produktens vikt	0,028 kg
Motstånd mot högtrycksvätt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	M7 för <6 kontakter använder singel block i frontmontage med BA 9s M8 för <6 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage med BA 9s M9 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med BA9s och transformator
Produktbeskrivning	Grundläggande underenheter

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...55 °C
Överspänningskategori	Class I conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 conforming to IEC 60529 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med EN 50102
Standarder	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	RINA DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL listad GL BV
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	27 g
Förpackning 1 höjd	3,4 cm
Förpackning 1 bredd	4,4 cm
Förpackning 1 längd	5,3 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S01
Förpackning 2 antal enheter	50
Förpackning 2 vikt	1,606 kg
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	15 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------