



Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Lamptrycke
Enhetens korta namn	ZB4
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Material frontring	Kromaterad metall
Typ av huvud	Standard
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Plan vit, omärkt
Manöver extra information	Med vanlig lins

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	30 mm
Produktens vikt	0,026 kg
Motstånd mot högtrycksvävt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	M1 för <6 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED M2 för <6 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering med inbyggd LED M6 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED och transformator M10 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED
Produktbeskrivning	Grundläggande underenheter

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med EN 50102
Standarder	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	GL BV DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,026 kg
--------------------	----------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------