



## Produktdata

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Produktområde                     | Harmony XB4          |
| Typ av produkt eller komponent    | Lamptrycke           |
| Enhetens korta namn               | ZB4                  |
| Produktkompatibilitet             | Inbyggd LED          |
| Material frontring                | Kromaterad metall    |
| Typ av huvud                      | Standard             |
| Monteringsdiameter                | 22 mm                |
| Försäljning per odelbar kvantitet | 1                    |
| Form på signalenhetens huvud      | Rund                 |
| Typ av manöverdon                 | Återfjädring         |
| Manöverdon profil                 | Infälld grön, omärkt |
| Manöver extra information         | Transparant tätning  |

## Teknisk data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bredd                        | 29 mm  |
| Höjd                         | 29 mm  |
| Djup                         | 30 mm  |
| Produktens vikt              | 0,031 kg   |
| Motstånd mot högtryckstvätt  | 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m  |
| Mekanisk livslängd           | 10000000 cycles  |
| Elektrisk sammansättningskod | M1 för <6 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED<br>M2 för <6 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage med inbyggd LED<br>M6 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED och transformator<br>M10 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED |
| Produktbeskrivning           | Grundläggande underenheter   |

## Miljö

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Skyddsbehandling                     | TH  |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C   |
| Omgivningstemperatur vid drift       | -40...70 °C   |
| Överspänningskategori                | Klass I överensstämmer med IEC 60536  |
| IP-kapslingsklass                    | IP66 överensstämmer med IEC 60529<br>IP67   |
| NEMA kapslingsklass                  | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK-skyddsgrad                        | IK06 överensstämmer med EN 50102  |
| Standarder                           | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produktcertifieringar  | UL listad<br>CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>BV  |
| Vibrationsbeständighet | 5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6  |
| Chocktålighet          | 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 |

## Förpackningsinformation

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Förpackning 1 enhetstyp     | PCE      |
| Förpackning 1 antal enheter | 1        |
| Förpackning 1 vikt          | 30 g     |
| Förpackning 1 höjd          | 3,4 cm   |
| Förpackning 1 bredd         | 4,5 cm   |
| Förpackning 1 längd         | 5,4 cm   |
| Förpackning 2 enhetstyp     | S03      |
| Förpackning 2 antal enheter | 300      |
| Förpackning 2 vikt          | 9,274 kg |
| Förpackning 2 höjd          | 30 cm    |
| Förpackning 2 bredd         | 30 cm    |
| Förpackning 2 längd         | 40 cm    |
| Förpackning 3 höjd          | 30 cm    |

## Hållbarhetsinformation

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus                  | Green Premium-produkt  |
| REACH-förordning                   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen     | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                   | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja   |
| Kvicksilverfri                     | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation          | <a href="#">Ja</a>   |
| RoHS-förordning Kina               | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| Miljöupplysning                    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>   |
| Cirkulationsprofil                 | <a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>  |

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|