



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Trippeltrycke
Enhetens korta namn	XB5
Material frontring	Mörkgrå plast
Montagediameter	22 mm
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rektangulär
Typ av manöverdon	Spring return
Manöverdon profil	2 plana - 1 central upphöjd STOP tryckknapp
Manöverdon beskrivning	Svart "pil upp" - svart "pil ner" - röd "STOP"

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	50 mm
Djup	35 mm
Produktens vikt	0,023 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Färg på märkning	Svart märkning på vitt trycke Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke
Manöverdon profil	Förhöjd röd, stopp (Vit) Infälld svart, pil ner (Vit) Infälld svart, pil upp (Vit)
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Stationsnamn	XALD 1 hål
Elektrisk sammansättningskod	C1 för <9 kontakter använder singel block i frontmontage C2 för <9 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage SF1 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage SR1 för <3 kontakter använder singel block i bakre monterning
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP67 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med IEC 60529 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK05 conforming to IEC 50102

Standarder	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	UL listad GL LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV RINA BV
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	24 g
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	3,3 cm
Förpackning 1 längd	5,3 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------