



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Lampvred
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Enhetens korta namn	ZB5
Material frontring	Mörkgrå plast
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Fasta lägen
Manöverdon profil	Standardhandtag gul
Information om manöverposition	2 lägen 90°

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	43 mm
Produktens vikt	0,016 kg
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Stationsnamn	XALD 1...5 hål XALK 2...5 hål
Elektrisk sammansättningskod	M3 för <4 kontakter using single blocks in front mounting with integral LED M6 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED och transformator M10 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED MF1 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED MR1 för <2 kontakter använder singel block i bakre montering med inbyggd LED M4 för <4 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtrycksvätt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 50102

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	DNV RINA LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV GL UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	24 g
Förpackning 1 höjd	3,4 cm
Förpackning 1 bredd	5,4 cm
Förpackning 1 längd	5,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	120 g
Förpackning 2 höjd	3,4 cm
Förpackning 2 bredd	5,8 cm
Förpackning 2 längd	26,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	100
Förpackning 3 vikt	2,689 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut