



Produktdata

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Produktområde | Harmony XB5 |
| Typ av produkt eller komponent | Lampvred |
| Produktkompatibilitet | Inbyggd LED |
| Enhetens korta namn | ZB5 |
| Material frontring | Mörkgrå plast |
| Monteringsdiameter | 22 mm |
| Typ av huvud | Standard |
| Försäljning per odelbar kvantitet | 1 |
| Form på signalenhetens huvud | Rund |
| Typ av manöverdon | Återfjädring höger till vänster |
| Manöverdon profil | Standardhandtag vit |
| Information om manöverposition | 2 lägen 90° |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|---|
| Bredd | 29 mm |
| Höjd | 29 mm |
| Djup | 43 mm |
| Produktens vikt | 0,017 kg |
| Mekanisk livslängd | 1000000 cycles |
| Stationsnamn | XALD 1...5 hål XALK 2...5 cut-outs |
| Elektrisk sammansättningskod | M3 för <4 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED M6 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED och transformator M10 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED MF1 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED MR1 för <2 contacts using single blocks in rear mounting with integral LED M4 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage med inbyggd LED |
| Produktbeskrivning | Produkt i alla delar |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|--|
| Skyddsbehandling | TH |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift | -40...70 °C |
| Överspänningskategori | Class II conforming to IEC 60536 |
| IP-kapslingsklass | IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA kapslingsklass | NEMA 13 NEMA 4X |
| Motstånd mot högtryckstvätt | 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m |
| IK-skyddsgrad | IK06 överensstämmer med IEC 50102 |

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Variken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

| | |
|------------------------|--|
| Standarder | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-1 |
| Produktcertifieringar | DNV CSA BV LROS (Lloyds register of shipping) UL listad GL |
| Vibrationsbeständighet | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Chocktålighet | 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 24,1 g |
| Förpackning 1 höjd | 3,5 cm |
| Förpackning 1 bredd | 4,5 cm |
| Förpackning 1 längd | 5 cm |
| Förpackning 2 enhetstyp | S02 |
| Förpackning 2 antal enheter | 50 |
| Förpackning 2 vikt | 1,442 kg |
| Förpackning 2 höjd | 15 cm |
| Förpackning 2 bredd | 30 cm |
| Förpackning 2 längd | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information Om Livslängdsslut |

Contractual warranty

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|