



Produktdata

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktområde | Harmony XB5 |
| Typ av produkt eller komponent | Lampvred |
| Produktkompatibilitet | Inbyggd LED |
| Enhetens korta namn | ZB5 |
| Material frontring | Mörkgrå plast |
| Montagediameter | 22 mm |
| Försäljning per odelbar kvantitet | 1 |
| Form på signalenhetens huvud | Rund |
| Typ av manöverdon | Right to centre spring return |
| Manöverdon profil | Standardhandtag gul |
| Information om manöverposition | 3 lägen +/- 45° |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|---|
| Bredd | 29 mm |
| Höjd | 29 mm |
| Djup | 43 mm |
| Produktens vikt | 0,016 kg |
| Mekanisk livslängd | 1000000 cycles |
| Stationsnamn | XALD 1...5 hål XALK 2...5 hål |
| Elektrisk sammansättningskod | M3 för <4 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED M6 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED och transformator M10 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED MF1 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED MR1 för <2 kontakter använder singel block i bakre montering med inbyggd LED M4 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage med inbyggd LED |
| Produktbeskrivning | Produkt i alla delar |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|--|
| Skyddsbehandling | TH |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift | -40...70 °C |
| Överspänningskategori | Klass II överensstämmer med IEC 60536 |
| IP-kapslingsklass | IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA kapslingsklass | NEMA 13 NEMA 4X |
| Motstånd mot högtryckstvätt | 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m |
| IK-skyddsgrad | IK06 conforming to IEC 50102 |

| | |
|------------------------|--|
| Standarder | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Produktcertifieringar | GL LROS (Lloyds register of shipping) UL listad DNV CSA BV RINA |
| Vibrationsbeständighet | 5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 |
| Chocktålighet | 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 |

Förpackningsinformation

| | |
|---------------------|----------|
| Förpackning 1 vikt | 0,016 kg |
| Förpackning 1 höjd | 0,480 dm |
| Förpackning 1 bredd | 0,330 dm |
| Förpackning 1 längd | 0,520 dm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information Om Livslängdsslut |