



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Trycke för obelysta knappar
Enhetens korta namn	ZB5
Produktkompatibilitet	Inte kompatibel med skylthållare
Material frontring	Mörkgrå plast
Monteringsdiameter	22 mm
Typ av huvud	Standard
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Spring return
Manöverdon profil	Förhöjd svart, omärkt
Manöver extra information	Transparant tätning

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	30 mm
Djup	35 mm
Produktens vikt	0,014 kg
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Stationsnamn	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 cut-outs
Elektrisk sammansättningskod	C1 för <9 kontakter använder singel block i frontmontage C2 för <9 contacts using single and double blocks in front mounting C11 för <3 contacts using single blocks in front mounting C15 för <1 kontakter använder singel block i frontmontage SF1 för <3 contacts using single blocks in front mounting SR1 för <3 contacts using single blocks in rear mounting
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69 överensstämmer med IEC 60529 IP69K överensstämmer med ISO 20653
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK03 överensstämmer med IEC 50102
Produktcertifieringar	UL listad LROS (Lloyds register of shipping) BV GL DNV CSA

Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	21 g
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	3,4 cm
Förpackning 1 längd	5,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	105 g
Förpackning 2 höjd	3,4 cm
Förpackning 2 bredd	4,5 cm
Förpackning 2 längd	26,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	300
Förpackning 3 vikt	6,706 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Contractual warranty

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------