



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Trycke för nödstop
Produktdestination	Nödstoppsknapp
Enhetens korta namn	ZB5
Material frontring	Mörkgrå plast
Typ av huvud	Standard
Monteringsdiameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Trigger action och mekanisk låsning
Återställning	Vridåterställning
Manöverdon profil	Svamp Ø 30 mm röd, omärkt
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	30 mm
Djup	57 mm
Produktens vikt	0,042 kg
Mekanisk livslängd	300000 cycles
Stationsnamn	XALD 1...5 hål XALK 1...5 hål
Elektrisk sammansättningskod	C7 för <4 kontakter använder singel block i frontmontage C8 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage C15 för <1 kontakter använder singel block i frontmontage SF1 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage SR1 för <3 kontakter använder singel block i bakre montering C10 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
Kompatibilitetskod	ZB5

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtrycksvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK03 överensstämmer med IEC 50102

Standarder	IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-5 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/ISO 13850 UL 508 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	CSA GL BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	39 g
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	5,4 cm
Förpackning 1 längd	8,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	100
Förpackning 2 vikt	4,395 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P06
Förpackning 3 antal enheter	800
Förpackning 3 vikt	45,404 kg
Förpackning 3 höjd	77 cm
Förpackning 3 bredd	60 cm
Förpackning 3 längd	80 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------