



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Signallampa
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Enhetens korta namn	ZB5
Material frontring	Mörkgrå plast
Monteringsdiameter	22 mm
Typ av huvud	Standard
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Färg på lins	Röd
Manöver extra information	Med räfflad lins

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	31 mm
Produktens vikt	0,017 kg
Stationsnamn	XALD 1...5 hål XALK 2...5 hål
Elektrisk sammansättningskod	P1 i frontmontage med inbyggd LED P2 i frontmontage med inbyggd LED och transformator PF1 i frontmontage med inbyggd LED PR1 i bakre montering med inbyggd LED
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med IEC 60529 IP69K överensstämmer med ISO 20653
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK05 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Miljökaraktäristik	Hög omgivande ljusmiljö

Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	15 g
Förpackning 1 höjd	4,8 cm
Förpackning 1 bredd	5,4 cm
Förpackning 1 längd	3,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S02
Förpackning 2 antal enheter	150
Förpackning 2 vikt	2,695 kg
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------