



## Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Lamptrycke
Enhetens korta namn	ZB5
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Material frontring	Mörkgrå plast
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Red projecting, unmarked
Manöver extra information	Med vanlig lins

## Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	33 mm
Produktens vikt	0,018 kg
Motstånd mot högtrycksvävt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Huvudgrupp	Belyst tryckknapp
Grupp av produkt	Förhöjt trycke integrerad LED
Stationsnamn	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 cut-outs
Färg	Röd
Märkning	Omärkt
Elektrisk sammansättningskod	M1 for <6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED M2 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED M6 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer M10 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED MF1 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED MR1 for <2 contacts using single blocks in rear mounting with integral LED
Produktbeskrivning	Grundläggande underenheter

## Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X

IK-skyddsgrad	IK05 conforming to EN 50102
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	RINA CSA UL listad LROS (Lloyds register of shipping) BV GL DNV
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	18 g
Förpackning 1 höjd	4,7 cm
Förpackning 1 bredd	3,6 cm
Förpackning 1 längd	5,3 cm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------