



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Lamptrycke
Enhetens korta namn	ZB5
Produktkompatibilitet	BA 9s
Material frontring	Mörkgrå plast
Monteringsdiameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Spring return
Manöverdon profil	Red flush, unmarked
Manöver extra information	Med vanlig lins

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	32 mm
Produktens vikt	0,018 kg
Motstånd mot högtrycksvävt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Huvudgrupp	Belyst tryckknapp
Grupp av produkt	Plant trycke BA9s
Stationsnamn	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 cut-outs
Färg	Röd
Märkning	Omärkt
Elektrisk sammansättningskod	M7 for <6 contacts using single blocks in front mounting with BA 9s M8 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting with BA 9s M9 for <2 contacts using single blocks in front mounting with BA 9s and transformer MF2 for <2 contacts using single blocks in front mounting with BA 9s
Produktbeskrivning	Grundläggande underenheter

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...55 °C
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK05 conforming to EN 50102

Standarder	JIS C8201-5-1 UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	GL CSA UL listad BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	17 g
Förpackning 1 höjd	3,4 cm
Förpackning 1 bredd	4,5 cm
Förpackning 1 längd	5,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S01
Förpackning 2 antal enheter	50
Förpackning 2 vikt	1,09 kg
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	15 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------