



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Lamptrycke
Enhetens korta namn	ZB5
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED Inte kompatibel med skylthållare
Material frontring	Mörkgrå plast
Monteringsdiameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Spring return
Manöverdon profil	Orange flush, unmarked
Manöver extra information	Transparant tätning

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	30 mm
Djup	37 mm
Produktens vikt	0,019 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Huvudgrupp	Belyst tryckknapp
Grupp av produkt	Plant trycke integrerad LED
Stationsnamn	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 cut-outs
Färg	Orange
Märkning	Omärkt
Elektrisk sammansättningskod	M1 for <6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED M2 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED M6 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer M10 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED MF1 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED MR1 for <2 contacts using single blocks in rear mounting with integral LED
Produktbeskrivning	Grundläggande underenheter

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 conforming to IEC 60529 IP67

NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK05 conforming to EN 50102
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	GL DNV UL listad LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	19 g
Förpackning 1 höjd	3,4 cm
Förpackning 1 bredd	4,5 cm
Förpackning 1 längd	5,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	99 g
Förpackning 2 höjd	3,4 cm
Förpackning 2 bredd	5,4 cm
Förpackning 2 längd	26,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	150
Förpackning 3 vikt	3,433 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------