



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Nyckelvred
Enhetens korta namn	ZB5
Material frontring	Mörkgrå plast
Monteringsdiameter	30 mm
Typ av huvud	Infällt montage
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	To centre spring return
Manöverdon profil	Blue standard handle
Information om manöverposition	3 lägen +/- 45°

Teknisk data

Bredd	37 mm
Höjd	37 mm
Djup	46 mm
Produktens vikt	0,031 kg
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	C3 för <6 kontakter använder singel block i frontmontage C4 för <6 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage C5 för <5 kontakter använder singel block i frontmontage C6 för <5 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage C7 för <4 contacts using single blocks in front mounting C8 för <4 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69K IP69
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK03 conforming to IEC 50102
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	RINA BV CSA UL listad DNV GL LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	22 g
Förpackning 1 höjd	5,45 cm
Förpackning 1 bredd	4,3 cm
Förpackning 1 längd	5,2 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut